


Garant GRIDLINE

**Armoire supérieure avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 750mm****Données de commande**

N° commande	940217 750
GTIN	4062406070199
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 80×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

**Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
ComfortClose	non
Hauteur	750 mm
Profondeur en G	20

Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Poids	92 kg
Profondeur	500 mm
Largeur	2000 mm
Positionnement de la poignée	bas
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de tablettes	2
Hauteur utile	613 mm
Largeur en G	80
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	940652 150
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	940652 200
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	940652 100
	940515 750/800

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 750/800 mm

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940560 40

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940552 40

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

940652 125

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

940652 75

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940550 40

Tiroir pour armoires à portes coulissantes, largeur 40G  
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

940652 300

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

940590 40