



Modularna stega, produžena, širina čeljusti A: 125mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 362105 125 |
| GTIN | 2050001774262 |
| Razred artikla | 35G |

Opis

Izvedba:

- Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
- Lagano namještanje steznog raspona.
- Strojna stega s čeljustima za stezanje prema dolje.
- Kaljeno HRC 60.
- Paralelnost 0,02 mm.

Dio isporuke:

Uključuje čeljusti za stezanje prema dolje, 1 graničnik za obratke, 2 komada T matica br. 362160 vel. 16/16, 1 stezni ključ, 1 ključ s T drškom.

Napomena:

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Područje stezanja b | 320 mm |
| Visina osnovnog tijela G | 40 mm |
| Visina čeljusti C | 40 mm |
| Kod boje za odgovarajući pribor | Gerardi 125 |
| Utor za klin poprečni n | 16 mm |
| Utor za klin uzdužni l | 16 mm |
| Širina čeljusti A | 125 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Ukupna duljina | 520 mm |
| Težina | 18,3 kg |
| maksimalna sila stezanja kod 60 Nm | 25 kN |
| Serija | Gerardi 125 |
| Vrsta proizvoda | Strojni škripac |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 12/16 mm | 362160 12/16 |
| Pomična čeljust (komad) za širinu čeljusti 125 mm | 362143 125 |
| T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 18/16 mm | 362160 18/16 |
| Prednja čeljust s uzdužnim žljebovima (komad) za širinu čeljusti 125 mm | 362146 125 |
| Garnitura steznih elemenata (komad) za širinu čeljusti 125 mm | 362144 125 |
| Prizmatična čeljust (komad) za širinu čeljusti 125 mm | 362125 125 |
| Modularni element pomičan (komad) za širinu čeljusti 125 mm | 362145 125 |
| T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 16/16 mm | 362160 16/16 |
| Glatka prednja čeljust, tvrda (komad) za širinu čeljusti 125 mm | 362147 125 |
| Namjestiva čeljust (par) za širinu čeljusti 125 mm | 362120 125 |
| T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 20/16 mm | 362160 20/16 |
| Modularni element fiksni (komad) za širinu čeljusti 125 mm | 362150 125 |
| Glatka prednja čeljust, mekana (komad) za širinu čeljusti 125 mm | 362148 125 |
| | 362160 14/16 |

T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 14/16
mm
