

Garant GRIDLINE

**Armoire de base grande capacité avec portes coulissantes en tôle pleine,  
Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	941065 2000
GTIN	4062406071615
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 80x28G.

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942583 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur en G	28
Hauteur	2000 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Nombre de tablettes	8
Largeur en G	80
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Poids	266 kg
Profondeur	700 mm
Largeur	2000 mm
ComfortClose	non
Positionnement de la poignée	centre
Hauteur utile	1863 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire grande capacité

## Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942583 75
Tablette inclinée poureForm pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942550 40
	942583 200

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

942530 40

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

942583 125

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

942583 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

942583 100

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 2000 mm

940515 2000

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F

940559 F

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

942583 300