



Modularna stega, produžena, širina čeljusti A: 150/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Razred artikla	35G

Opis

Izvedba:

- Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
- Lagano namještanje steznog raspona.
- Strojna stega s čeljustima za stezanje prema dolje.
- Kaljeno HRC 60.
- Paralelnost 0,02 mm.

Dio isporuke:

Uključuje čeljusti za stezanje prema dolje, 1 graničnik za obratke, 2 komada T matica br. 362160 vel. 16/16, 1 stezni ključ, 1 ključ s T drškom.

Napomena:

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

Tehnički opis

Težina	32 kg
Ukupna duljina	580 mm
Utor za klin poprečni n	16 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Gerardi 150
Područje stezanja b	360 mm
Visina čeljusti C	50 mm
Visina osnovnog tijela G	50 mm

Širina čeljusti A	150 mm
Utor za klin uzdužni I	16 mm
maksimalna sila stezanja kod 80 Nm	30 kN
Serija	Gerardi 150
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 16/16 mm	362160 16/16
Kutna nasadna čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362130 150
Modularni element fiksni (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362150 150
Središnja čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362142 150
Prednja čeljust s uzdužnim žljebovima (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362146 150
Prizmastična čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362125 150
Modularni element pomičan (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362145 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 20/16 mm	362160 20/16
Glatka prednja čeljust, mekana (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362148 150
Garnitura steznih elemenata (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362144 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 12/16 mm	362160 12/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 18/16 mm	362160 18/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 14/16 mm	362160 14/16
	362135 150

Prizmatična nasadna čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm

Glatka prednja čeljust, tvrda (komad) za širinu čeljusti 150 mm

362147 150

Namjestiva čeljust (par) za širinu čeljusti 150 mm

362120 150

Pomična čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm

362143 150