

Garant GRIDLINE

**Armoire verticale, profondeur 28G, 2 rallonges en porte-à-faux, Hauteur: 2000 mm****Données de commande**

N° commande	942002 2000
GTIN	4062406071677
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire verticale en 30×28G.

Les armoires verticales sont équipées de  **tiroirs en porte-à-faux**, qui sont munis d'une  **sécurité d'extraction individuelle**, afin de ne pouvoir ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Le châssis des tiroirs est perforé au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, bacs-tablettes et panneaux perforés. Les armoires verticales sont prévues pour une fixation au sol ou murale et **doivent impérativement être ancrées pour éviter tout basculement**. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Accessoire(s):**

Les tiroirs verticaux peuvent être équipés des bacs-tablettes 942010, des panneaux perforés 942015 et des porte-outils 970130.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, rallonges verticales anthracite RAL 7016,  **revêtement par poudre**.

**Remarque(s):**

Pour une largeur d'extension verticale de 330 mm, il est possible de monter 2 supports l'un à côté de l'autre.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Charge admissible rallonge verticale: 350 kg

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 750 mm  
 Profondeur: 700 mm  
 Largeur en G: 30  
 Profondeur en G: 28  
 Largeur tiroirs à rallonge verticale: 330 mm

## Description technique

Prof. utile rallonge verticale	627 mm
Profondeur	700 mm
Larg. utile rallonge verticale	323 mm
Largeur tiroirs à rallonge verticale	330 mm
Poids	252 kg
Largeur	750 mm
Charge admissible rallonge verticale	350 kg
Hauteur utile rallonge verticale	1680 mm
Hauteur	2000 mm
Largeur en G	30
Profondeur en G	28
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	700 kg
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	37 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires verticales