

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde avec Porte coulissante en tôle pleine, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	942345 1000
GTIN	4062406072520
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 60×28G.

**Parois latérales renforcées** pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

ComfortClose	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de tablettes	4

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg
Largeur en G	60
Profondeur en G	28
Hauteur	1000 mm
Positionnement de la poignée	haut
Largeur	1500 mm
Poids	88 kg
Profondeur	700 mm
Hauteur utile	845 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires lourdes

## Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942580 100
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942580 125
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942580 300
	942580 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

942580 200

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F

940559 F

Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

942610 30

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

942580 75