

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde avec Porte coulissante en tôle pleine, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	942345 2000
GTIN	4062406072537
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 60x28G.

**Parois latérales renforcées** pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Positionnement de la poignée	haut
ComfortClose	non

Nombre de tablettes	10
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	700 mm
Hauteur	2000 mm
Hauteur utile	1845 mm
Largeur	1500 mm
Profondeur en G	28
Poids	163 kg
Largeur en G	60
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires lourdes

## Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942580 150
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942580 75
Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942610 30
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942580 125

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20  
pièces Type F

940559 F

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes  
coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100  
mm

942580 100

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes  
coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200  
mm

942580 200

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes  
coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 2000 mm

940514 2000

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes  
coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300  
mm

942580 300