

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde avec Porte coulissante en tôle pleine, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	942365 2000
GTIN	4062406072575
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 80x28G.

**Parois latérales renforcées** pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg
Profondeur en G	28

Hauteur utile	1845 mm
Largeur en G	80
Profondeur	700 mm
Hauteur	2000 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
ComfortClose	non
Poids	312 kg
Positionnement de la poignée	haut
Nombre de tablettes	10
Largeur	2000 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires lourdes

## Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942583 100
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942583 200
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
	942583 125

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

942583 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

942583 75

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 2000 mm

940515 2000

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

942583 300

Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

942610 40