

Garant GRIDLINE

Armoire lourde avec Porte coulissante avec regard, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	942347 1000
GTIN	4062406072544
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 60x28G.

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg
Nombre de tablettes	4
Profondeur	700 mm
ComfortClose	non

Positionnement de la poignée	haut
Hauteur	1000 mm
Poids	88 kg
Hauteur utile	845 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur en G	60
Profondeur en G	28
Largeur	1500 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires lourdes

Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

942580 300

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

942580 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

942580 200

942580 75

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

942580 100

Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

942610 30

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F

940559 F

Cache-serrure pour GridLine Type GP21

914227 GP21

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

942580 125