

Garant GRIDLINE

Armoire lourde avec Porte coulissante avec regard, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	942367 1000
GTIN	4062406072582
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 80×28G.

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Positionnement de la poignée	haut
Profondeur en G	28
Hauteur utile	845 mm
Poids	173 kg
Largeur en G	80

Profondeur	700 mm
Hauteur	1000 mm
ComfortClose	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	2000 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg
Nombre de tablettes	4
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires lourdes

Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942583 200
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942583 100
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942583 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942583 125
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942583 75
Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942610 40
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942583 300
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F