

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte coulissante en tôle pleine,
Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	942745 2000
GTIN	4062406072698
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 60×28G. Tiroirs correspondants: 26×20G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	28

ComfortClose	non
Profondeur	700 mm
Hauteur utile	1863 mm
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Positionnement de la poignée	centre
Largeur	1500 mm
Largeur en G	60
Type d'armoire	Armoire de base
Hauteur	2000 mm
Poids	198 kg
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tablette inclinée poureForm pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942550 30
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissanteslargeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942580 125
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissanteslargeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942580 200
	942580 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 2000 mm

940514 2000

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

942580 75

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

942580 100

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

942580 300

Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

942530 30