

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte coulissante en tôle pleine,
Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	942765 2000
GTIN	4062406072735
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 80×28G. Tiroirs correspondants: 36×20G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile	1863 mm
ComfortClose	non

Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Profondeur en G	28
Positionnement de la poignée	centre
Largeur en G	80
Profondeur	700 mm
Poids	225 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Type d'armoire	Armoire de base
Largeur	2000 mm
Hauteur	2000 mm
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940515 2000
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942583 100
Tablette inclinée poureForm pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942550 40
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
	942583 125

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

942583 75

Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

942530 40

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm

942583 300

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

942583 150

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

942583 200