



Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutnih 38-dijelni, tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630016 6
GTIN	4018754260638
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M20.

Za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M18.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Dio isporuke:

Nastavci za nasadne ključeve od 1/4 cola, 6-kutni: 9 kom. br. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Nastavci za nasadne ključeve od 1/2 cola, 6-kutni: 10 kom. br. 642200 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nastavci za odvijače od 1/4 cola, 6-kutni: 3 kom. br. 631700 vel. 3; 4; 5

Nastavci za odvijače od 1/2 cola, 6-kutni: 5 kom. br. 643200 vel. 6; 8; 10; 12; 14

Poprečna ručica od 1/4 cola: 1 kom br. 633000 vel. 116

Poprečna ručica od 1/2 cola: 1 kom br. 641300 vel. 300

Odvojiva ručka od 1/4 cola: 1 kom br. 632800 vel. 150

Produžeci od 1/4 cola: 2 kom. br. 632400 vel. 50; 150

Produžeci od 1/2 cola: 2 kom. br. 641000 vel. 130; 255

Kardanski zglob od 1/4 cola: 1 kom. br. 633500 vel. 1/4

Kardanski zglob od 1/2 cola: 1 kom. br. 641600 vel. 1/2

Račna od 1/4 cola: 1 kom. br. 632000 vel. 1/4

Račna od 1/2 cola: 1 kom. br. 640100 vel. 1/2

Pohrana u: ABS plastična kutija

Tehnički opis

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-14 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Izlazni Četverokut	1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-30 mm
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Profil progona	6-kutni odvijač
Broj dijelova	38
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	454 mm
širina	253 mm
Visina	64 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641000 255
T ručka, 1/4 cola ukupna duljina mm	633000
Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina mm	632800
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 coladugački 6-kut 5 mm	631700 5
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 21 mm	642200 21
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5,5 mm	631000 5,5
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4 mm	631000 4
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 24 mm	642200 24
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 18 mm	642200 18
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 27 mm	642200 27
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641000 130

6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 coladugački 6-kut 4 mm	631700 4
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm	643200 6
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm	643200 8
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 19 mm	642200 19
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 10 mm	631000 10
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632400 150
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 11 mm	631000 11
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 16 mm	642200 16
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 30 mm	642200 30
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 12 mm	643200 12
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 22 mm	642200 22
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm	643200 14
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 9 mm	631000 9
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 6 mm	631000 6
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 13 mm	642200 13
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5 mm	631000 5
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm	643200 10
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 7 mm	631000 7
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	632400 50
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 17 mm	642200 17
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 8 mm	631000 8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 coladugački 6-kut 3 mm	631700 3
T ručka, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm	633000 116
Račna dvosmjerna, 1/2 cola tip 1/2	640100 1/2
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633500 1/4
Račna dvosmjerna, 1/4 cola tip 1/4	632000 1/4
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641600 1/2
	632800 150

Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm

T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 300 mm

641300 300