



## Kardanski zglob, 1/2 cola, Tip: 1/2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	641600 1/2
GTIN	4018754013012
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. Zahvaljujući upuštenim unutarnjim četverokutnicima, povezanim vanjskim četverokutnicima i četiri zahvatna žljeba može se pogonske i spojne dijelove slijepo povezati.

#### Standard:

##### DIN 3123-C 12,5

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

#### Odgovara :

Ručna primjena.

Izlazni Četverokut: 1/2 col

ukupna duljina: 71 mm

### Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/2 col
ukupna duljina	71 mm
s QuickRelease-om	ne
Vrsta proizvoda	Spojni element

**Pribor**

Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 31-dijelni Tip 6	638016 6
Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutnih 63-dijelni	630021
Asortimani nasadnih ključeva, metrički/colni, 1/2 cola, četverokutni 45-dijelni	638810
Asortiman nasadnih ključeva s čeljusnim/okastim ključem, 1/2 cola, četverokutni 47-dijelni	638561
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 31-dijelni Tip 12	638016 12
Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutnih 38-dijelni Tip 6	630016 6
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 32-dijelni Tip 6	639066 6
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 22-dijelni Tip 6	637816 6
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 39-dijelni	639261
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 21-dijelni Tip 6	638166 6
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 28-dijelni Tip 6	637916 6
Asortiman nastavaka za Torx®, 1/2 cola, četverokutni 21-dijelni	639701
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 22-dijelni Tip 12	637816 12
Asortiman nasadnih ključeva, dimenzije u colima, 1/2 cola, četverokutni 23-dijelni	638711