

**Modularna stega, produžena, širina čeljusti A: 150/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362105 150/3
GTIN	2050001774286
Razred artikla	35G

**Opis****Izvedba:**

- Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
- Lagano namještanje steznog raspona.
- Strojna stega s čeljustima za stezanje prema dolje.
- Kaljeno HRC 60.
- Paralelnost 0,02 mm.

**Dio isporuke:**

Uključuje čeljusti za stezanje prema dolje, 1 graničnik za obratke, 2 komada T matica br. 362160 vel. 16/16, 1 stezni ključ, 1 ključ s T drškom.

**Napomena:**

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

**Tehnički opis**

Visina osnovnog tijela G	50 mm
Ukupna duljina	680 mm
Utor za klin poprečni n	16 mm
Težina	35 kg
Područje stezanja b	460 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Gerardi 150
Visina čeljusti C	50 mm

Utor za klin uzdužni I	16 mm
Širina čeljusti A	150 mm
maksimalna sila stezanja kod 80 Nm	30 kN
Serija	Gerardi 150
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

## Pribor

Modularni element fiksni (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362150 150
Prizmatična nasadna čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362135 150
Glatka prednja čeljust, tvrda (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362147 150
Namjestiva čeljust (par) za širinu čeljusti 150 mm	362120 150
Prednja čeljust s uzdužnim žljebovima (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362146 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 12/16 mm	362160 12/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 14/16 mm	362160 14/16
Pomična čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362143 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 16/16 mm	362160 16/16
Modularni element pomičan (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362145 150
Garnitura steznih elemenata (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362144 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 20/16 mm	362160 20/16
Glatka prednja čeljust, mekana (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362148 150

T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 18/16 mm	362160 18/16
Kutna nasadna čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362130 150
Središnja čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362142 150
Prizmatična čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362125 150