

Garant**Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola, broj alata: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	953857 32
GTIN	4062406097257
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953857: 1 kom.

GARANT račna, prespojiva, br. 640025 vel. 1/2: 1 kom.

Produžetak GARANT br. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 kom.

T ručica GARANT br. 641329 vel. 295: 1 kom.

Kardanski zglob GARANT br. 641629 vel. 1/2: 1 kom.

6-kutni nastavak GARANT br. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 kom.

6-kutni nastavak za odvijač GARANT br. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

Tehnički opis

širina	250 mm
Širina u G	10
Težina	4,26 kg
Broj alata	32
Dubina u G	24

Dubina	600 mm
Izvedba	s nasadnim ključem
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×24
Izlazni Četverokut	1/2 col
najmanja prikladna visina prednje strane ladice	100 mm
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm	641329 295
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 7 mm	643229 7
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 32 mm	642229 32
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip 1/2	640025 1/2
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 4 mm	643229 4
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 21 mm	642229 21
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641029 130
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641029 255
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 24 mm	642229 24
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953857	952001 953857
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm	643229 8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 5 mm	643229 5
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm	643229 10
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 17 mm	642229 17
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 22 mm	642229 22
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 16 mm	642229 16
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 19 mm	642229 19
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 10 mm	642229 10

6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 13 mm	642229 13
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 30 mm	642229 30
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 11 mm	642229 11
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm	643229 6
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm	643229 14
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 34 mm	642229 34
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 27 mm	642229 27
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 8 mm	642229 8
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm	641029 75
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 18 mm	642229 18
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 12 mm	642229 12
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 12 mm	643229 12
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 15 mm	642229 15
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 14 mm	642229 14
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641629 1/2