



Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola i 1/4 cola, broj alata: 41



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	953860 41
GTIN	4062406097653
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953860: 1 kom.

6-kutni nastavak HOLEX od 1/4 cola, br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 kom.

Nastavak za 6-kutne odvijače HOLEX, 1/4 cola, br. 631720, vel. 3; 4; 5: po 1 kom.

HOLEX račna 1/4 cola br. 632090 vel. 1/4: 1 kom.

Produžetak HOLEX od 1/4 cola, br. 632420, vel. 50; 150: po 1 kom.

HOLEX odvijač za nasadni alat, 1/4 cola, br. 632840 vel. 150: 1 kom.

T ručica HOLEX, 1/4 cola, br. 633029 vel. 116: 1 kom.

Kardanski zglob HOLEX, 1/4 cola, br. 633520 vel. 1/4: 1 kom.

HOLEX račna 1/2 cola br. 640190 vel. 1/2: 1 kom.

HOLEX Produžetak, 1/2 cola, br. 641020 vel. 125; 250: po 1 kom.

T ručica HOLEX, 1/2 cola, br. 641320 vel. 295: 1 kom.

Kardanski zglob HOLEX, 1/2, br. 641620 vel. 1/2: 1 kom.

12-kutni nastavak HOLEX, 1/2 cola, br. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kom.

Nastavak za 6-kutne odvijače HOLEX, 1/2 cola br. 643220, vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

Tehnički opis

Broj alata	41
------------	----

Težina	4,193 kg
Dubina u G	24
širina	250 mm
Dubina	600 mm
Širina u G	10
Izvedba	s nasadnim ključem
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×24
Izlazni Četverokut	1/2 col
Izlazni Četverokut	1/4 col
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641020 255
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 24 mm	642120 24
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 30 mm	642120 30
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 6 mm	631020 6
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 9 mm	631020 9
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641020 130
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 7 mm	631020 7
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 colakratki 6-kut 5 mm	631720 5
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm	643220 14
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 10 mm	631020 10
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 13 mm	631020 13
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 13 mm	642120 13
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953860	952001 953860
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 27 mm	642120 27

12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 22 mm	642120 22
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 19 mm	642120 19
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 32 mm	642120 32
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 12 mm	643220 12
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 8 mm	631020 8
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 17 mm	642120 17
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 colakratki 6-kut 3 mm	631720 3
Poprečna ručka, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm	641320 295
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip 1/4	632090 1/4
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	632420 50
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 18 mm	642120 18
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm	643220 10
T ručka, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm	633029 116
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 colakratki 6-kut 4 mm	631720 4
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm	643220 8
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem	640220
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip 1/2	640190 1/2
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4,5 mm	631020 4,5
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 15 mm	642120 15
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 21 mm	642120 21
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632420 150
Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 150	632840 150
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4 mm	631020 4
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 14 mm	642120 14
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5,5 mm	631020 5,5
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5 mm	631020 5
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 16 mm	642120 16
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm	643220 6
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 11 mm	631020 11

Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633520 1/4
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641620 1/2