

## Asortiman alata, broj alata: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	952083 8
GTIN	2050002005105
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

#### Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952083: 1 kom.

Pomično mjerilo nonij HOLEX br. 410200 vel. 150: 1 kom.

HOLEX granični kutnik br. 452600 vel. 150×100: 1 kom.

HOLEX kutomjer br. 453000 vel. 120×150: 1 kom.

HOLEX igla za zacrtavanje br. 458800 vel. HM: 1 kom.

HOLEX čelično ravnalo br. 461805 vel. 300: 1 kom.

GARANT izvlačni metar br. 462201 vel. 2,5: 1 kom.

Plastični sklopivi metar WIHA br. 466200 vel. 2: 1 kom.

Vodena vaga s magnetom HOLEX br. 467436 vel. 400: 1 kom.

### Tehnički opis

Težina	1,368 kg
širina	200 mm
Broj alata	8
Dubina	600 mm
Širina u G	8
Dubina u G	24

Izvedba	s mjernim alatom
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x24
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952083	952001 952083
Tračni metar s prozorčićem duljina trake 2,5 m	462201 2,5
Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajućamatirana s podjelom na stražnjoj strani Ukupna duljina 300 mm	461805 300
Pomično mjerilo Nonius 1/20 mjerno područje 150 mm	410200 150
Plastični sklopivi metar duljina 2 m	466200 2
Aluminijska vodena vagona magnetom duljina 400 mm	467436 400
Kutnik s osloncem Točnost 2 duljina krakova 150X100 mm	452600 150X100
Igla za označavanje od tvrdog metala - ravna Tip	458800
Kutomjer s otvorenim lukom skale stupnjevani luk Øx duljina krakova 120X150 mm	453000 120X150