

Garant**Montažna kolica opremljena otvorenim skladišnim kutijama GARANT, broj otvorenih skladišnih kutija: 84****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918595 84
GTIN	4062406098063
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Kolica za montažu br. 918590 vel. 1300 opremljena otvorenim skladišnim kutijama GARANT. **Okvir i konstrukcija** izrađeni od pravokutne čelične cijevi s policom od čeličnog lima. Utori za pričvršćivanje u okviru na prednjoj i stražnjoj strani (raster od 50mm) za umetanje polica, multifunkcionalnih vodilica itd. vel. 1000mm. **Navojna čahura** na unutarnjoj strani okvira za montažu perforiranog lima. **4 zakretna kotačića** (2 s kočnicom, Ø 125 mm) obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove s kugličastim ležajevima i velika pomična ručka s prevlakom Haptoprene® osiguravaju sigurno rukovanje. Opremljeno s 6 otvorenih kutija za pohranu Multifix br. 928230 vel. 1000/AA1 te 6 kom. br. 928230 vel. 1000/AB1.

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Materijal kotačića	Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove
Broj prozirnih kutija za pohranu	84

Težina	90 kg
maksimalna nosivost	200 kg
Ovjesni raster	50 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina	1300 mm
Korisna visina	970 mm
Širina bez drške	1000 mm
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom	2
Dubina	700 mm
Ø kotača	125 mm
širina	1100 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1,5 mm
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kolica za materijal

Pribor

Pomična ručka boja BLUE	920135 BLUE
Okretni kotačić tip 2	920137 2
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AB1	928230 1000/AB1
Okretni kotačić tip 1	920137 1
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Pomična ručka boja BLACK	920135 BLACK
Kolica za materijal visina 1300 mm	918590 1300
Multifix Prikladno za tipove 1000	928201 1000
Otvorena skladišna kutija Tip AB1	963301 AB1

Otvorena skladišna kutija Tip AA1

963301 AA1