



Osigurač za vijke, 50 ml, oznaka proizvođača: 32-18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Razred artikla	08G

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepila prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavlivanja.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Niske čvrstoće, laka demontaža, za sve metale, bez oznaka.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

minimalni moment odvajanja	6 - 10 Nm
Oznaka proizvođača	32-18
za veličine navoja M do	M12

Temperatura skladištenja	20 °C
prikladno za materijal	Metal
maksimalna dimenzija pukotina	0,1 mm
Oblik	tekuće
Kemijska baza	anaerobni metakrilat
Boja	ljubičasta
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	unaprijed sastavljeni vijčani spojevi
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	brtvi
Osobina	antivibracijski
Količina punjenja	50 ml
Temperatura na području primjene	-55 - 150 °C
Plamište	100 °C
za veličine navoja col	3/4 col
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
Čvrstoća prema	15 - 20 min
Dinamična viskoznost	120 - 170 mPas
Demontaža	s normalnim alatom
Razred čvrstoće	nisko čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke

Pribor

Sprej za čišćenje i odmašćivanje broj proizvoda 7063

083392 7063

083344 50

Ručna pumpa za ljepila sa setom za doziranje Prikladan za veličinu spremnika 50 ml

Sprej za čišćenje i odmašćivanje broj proizvoda 7061

083391 7061