



Osigurač za vijke, 250 ml, oznaka proizvođača: 32-18



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 083314 32-18 |
| GTIN | 8029822013083 |
| Razred artikla | 08G |

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepila prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavlivanja.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Niske čvrstoće, laka demontaža, za sve metale, bez oznaka.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-----------|
| minimalni moment odvajanja | 6 - 10 Nm |
| Oznaka proizvođača | 32-18 |
| za veličine navoja M do | M12 |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| maksimalna dimenzija pukotina | 0,1 mm |
| Boja | ljubičasto |
| Plamište | 100 °C |
| Osobina | sprječava zaglavljivanje |
| Osobina | brtvi |
| Osobina | antivibracijski |
| Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec |
| prikladno za područja primjene | Osigurač za vijke |
| prikladno za materijal | Metal |
| Oblik | tekuće |
| Temperatura na području primjene | -55 - 150 °C |
| Količina punjenja | 250 ml |
| Temperatura skladištenja | 20 °C |
| Kemijska baza | anaerobni metakrilat |
| za veličine navoja col | 1/4 col |
| Funkcionalna čvrstoća prema | 3 - 6 h |
| Čvrstoća prema | 15 - 20 min |
| Dinamična viskoznost | 120 - 170 mPas |
| Demontaža | s normalnim alatom |
| Razred čvrstoće | nisko čvrsta |
| Gustoća | 1,1 g/cm ³ |
| Atribut imena proizvoda | 250 ml |
| Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke |

Pribor

Sprej za čišćenje i odmaščivanje broj proizvoda 7063

083392 7063

Ručna pumpa za ljepila sa setom za doziranje Prikladan za veličinu spremnika 50 ml

083344 50

Sprej za čišćenje i odmašćivanje broj proizvoda 7061

083391 7061