

SONO  SWISS®**Ultrazvučni uređaj za čišćenje PRESET, kapacitet: 1l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082923 1
GTIN	2050001962904
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kade od vučenog ili zavarenog nehrđajućeg čelika. Upravljanje temperaturom od 30 °C do 80 °C u koracima od 5 °C.

Samostojeći uređaji: PRESET – vučeni nehrđajući čelik, za pohranu čestih namjena.

Upotreba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu (br. 082930). Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Dio isporuke:

Ultrazvučne kade za čišćenje s poklopcem, bez kutije (br. 082926).

Napomena:

Ostale veličine i izvedbe na upit.

Zamjensku košaricu možete pronaći pod br. 082926 u online trgovini.

Tehnički opis

maksimalna ultrazvučna snaga	240 W
Visina kade za čišćenje	60 mm
Mogućnost nadogradnje separator ulja	ne

Duljina uređaja	206 mm
Zapremnina kade za čišćenje	1 l
Visina uređaja	178 mm
Mogućnost nadogradnje modul za ispiranje	ne
Snaga grijanja	60 W
Širina kade za čišćenje	85 mm
Širina uređaja	118 mm
Mogućnost nadogradnje filtracija pumpom	ne
Duljina kade za čišćenje	190 mm
Mogućnost nadogradnje modul za sušenje	ne
Težina	2 kg
Širina košare za umetanje	66 mm
Nazivni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prihvat snaga	90 W
Duljina košare za umetanje	172 mm
Nominalni sadržaj	0,8 l
Vrsta proizvoda	Ultrazvučna naprava za čišćenje

Pribor

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenjeT5 volumen punjenja l/kg 10	082935 10
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenjeT1 volumen punjenja l/kg 10	082930 10
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenjeT1 volumen punjenja l/kg 2,5	082930 2,5
Zamjenska košarica INOX za br. 082922 / 082923 / 082924 1	082926 1
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenjeT4 volumen punjenja l/kg 2,5	082934 2,5

Zaštita od korozije volumen punjenja l/kg AK	082931 AK
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenjeT2 volumen punjenja l/kg 10	082932 10
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenjeT2 volumen punjenja l/kg 2,5	082932 2,5
Zaštita od korozije volumen punjenja l/kg 1	082931 1
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenjeT4 volumen punjenja l/kg 10	082934 10