

SONO  SWISS[®]**Ultrazvučni uređaj za čišćenje PRESET, kapacitet: 18l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082923 18
GTIN	2050001963468
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kade od vučenog ili zavarenog nehrđajućeg čelika. Upravljanje temperaturom od 30 °C do 80 °C u koracima od 5 °C.

Samostojeći uređaji: PRESET – vučeni nehrđajući čelik, za pohranu čestih namjena.

Upotreba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu (br. 082930). Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Dio isporuke:

Ultrazvučne kade za čišćenje s poklopcem, bez kutije (br. 082926).

Napomena:

Ostale veličine i izvedbe na upit.

Zamjensku košaricu možete pronaći pod br. 082926 u online trgovini.

Tehnički opis

Zapremnina kade za čišćenje	18 l
Mogućnost nadogradnje modul za sušenje	ne
Mogućnost nadogradnje separator ulja	ne

Visina uređaja	320 mm
Visina kade za čišćenje	200 mm
Mogućnost nadogradnje modul za ispiranje	ne
Duljina kade za čišćenje	330 mm
Mogućnost nadogradnje filtracija pumpom	ne
Težina	8,7 kg
Duljina uređaja	386 mm
maksimalna ultrazvučna snaga	800 W
Širina kade za čišćenje	300 mm
Snaga grijanja	800 W
Širina uređaja	355 mm
Nazivni napon	230 V
Duljina košare za umetanje	267 mm
Prihvat snaga	1000 W
Širina košare za umetanje	241 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nominalni sadržaj	12,9 l
Vrsta proizvoda	Ultrazvučna naprava za čišćenje

Pribor

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenjeT4 volumen punjenja l/kg 2,5	082934 2,5
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenjeT1 volumen punjenja l/kg 10	082930 10
Ultrazvučno snažno sredstvo za čišćenjeT1 volumen punjenja l/kg 2,5	082930 2,5
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenjeT5 volumen punjenja l/kg 10	082935 10
Zaštita od korozije volumen punjenja l/kg 1	082931 1

Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenjeT2 volumen punjenja l/kg 10	082932 10
Zaštita od korozije volumen punjenja l/kg AK	082931 AK
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenjeT4 volumen punjenja l/kg 10	082934 10
Snažno ultrazvučno sredstvo za čišćenjeT2 volumen punjenja l/kg 2,5	082932 2,5