

**Osigurač za vijke, 50 ml, oznaka proizvođača: 55-03****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083313 55-03
GTIN	2050002005211
Razred artikla	08G

**Opis****Izvedba:**

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepila prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavlivanja.

**Upotreba:**

**Slaba snaga** – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

**Srednja snaga** – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

**Visoka snaga** – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Srednje čvrstoće, može se primjenjivati kao osigurač za vijke i brtvilo navoja, do 200 °C, čak i za pasivne materijale, bez oznake.

**Napomena:**

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

**Tehnički opis**

za veličine navoja M do	M36
Oznaka proizvođača	55-03

minimalni moment odvajanja	18 - 23 Nm
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
maksimalna dimenzija pukotina	0,25 mm
Plamište	100 °C
Količina punjenja	50 ml
prikladno za materijal	Metal
Kemijska baza	anaerobni metakrilat
Boja	plavo
Temperatura skladištenja	20 °C
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	masne površine
Temperatura na području primjene	-55 - 200 °C
Oblik	tekuće
Osobina	tiksotropno
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	brtvi
Osobina	bez oznake
Osobina	antivibracijski
Funkcionalna čvrstoća prema	1 - 3 h
Čvrstoća prema	10 - 20 min
Dinamična viskoznost	900 - 1500 mPas
Demontaža	s normalnim alatom
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke

---

## Pribor

---

Sprej za čišćenje i odmašćivanje broj proizvoda 7061	083391 7061
Sprej za čišćenje i odmašćivanje broj proizvoda 7063	083392 7063
Ručna pumpa za ljepila sa setom za doziranje Prikladan za veličinu spremnika 50 ml	083344 50