

Garant**Granitna ploča Točnost 0, duljina×širina: 1200X800mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 430190 1200X800 |
| GTIN | 4045197720610 |
| Razred artikla | 41C |

Opis**Izvedba:**

Od posebno odabranog prirodnog granita.

- **Bez grešaka, homogene strukture.**
- **Otpornost na savijanje i uvijanje.**
- **Potpuna otpornost na koroziju i kiseline, niska toplinska vodljivost.**
- **Mikro fina obrada površine (lepano dijamentom). Uže tolerancije od standardnih.**
- **Vanjski kutovi optički čisto brušeni.**
- **Radi osiguranja statički određenog skladištenja na donjoj su strani postavljene dodirne točke (čelični kuglični umeci).**
- **Tvrđe od kaljenog čelika (6 – 7 prema Moshovoj skali), nema magnetska svojstva i nema el. vodljivosti.**

Točnost:

Završna izrada i kontrola vrši se u računalno reguliranim klimatiziranim prostorima.

Upotrijebljena sredstva za mjerenje garantiraju točno priključenje na domaće i međunarodne laboratorije za kalibriranje.

DIN 876/0 – fino lepano dijamentom za kontrolu.

Dio isporuke:

Uključen ispitni protokol, transportna ambalaža. Uključeni umetci za čelične kuglice.

Napomena:

Na upit: Čelični navojni ulošci otporni na koroziju, čelične tračnice s T-utorom (za br. 430190 nisu moguće čelične tračnice s T-utorom), točnost 000, druge veličine, međudimenzije. Isporuka nije uključena u cijenu.

Tehnički opis

| | |
|--------|--------|
| Težina | 460 kg |
|--------|--------|

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Ravnina | 0,009 mm |
| Debljina | 160 mm |
| Broj umetaka s čeličnom kuglom | 5 |
| Standard | DIN 876 |
| Preciznost | 0 mm |
| Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
| Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |

Pribor

| | |
|---|-----------------|
| Postolje u vidu ormara za veličina ploče duljina×širina 1200X800 mm | 431050 1200X800 |
| Postolje za veličina ploče duljina×širina 1200X800 mm | 431000 1200X800 |
| Sredstvo za čišćenje za granita sadržaj 0,5 l | 431841 0,5 |
| Sredstvo za čišćenje granita sadržaj 0,5 l | 431840 0,5 |