

Garant**Vodilica za medije s 4 utičnice 250V, Prikladno za tipove: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928443 1000
GTIN	4062406116187
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Opremljen s 2 modula br. 928470 vel. DE250V/2.

Od čeličnog lima u **modularnoj izvedbi**. Sve energetske komponente s **kabelom i utičnim spojem**. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.

Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.

Električna predinstalacija s industrijskim sustavom provjere (vrijedi samo za vodilice za medije):

1 × blok razdjelnika br. 928492 s 5-polnom on-off linijom i 5 3-polna utora,

Uključuje 1 × konektor 5-polni br. 928490 vel. 5 za napajanje.

Opis:**Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.**
- **Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.**
- **Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.**
- **Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:**
 - 3 × 1,5 mm² pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Klasa zaštite 1**
- **Klasa zaštite IP 20.**

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, kutni potporni stup br. 928030. Montaža **vješanjem**.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!

Tehnički opis

Širina	920 mm
Jedinica podjele	8E
Ugradbena visina	160 mm
prikladno za tipove	1000
Težina	6 kg
Područje podešavanja dubine	60 mm
Nazivni napon	250 V
Broj utičnica tipa F	4
Prekidač za uključivanje/isključivanje	ne
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Tip utičnice	F
Vrsta struje	AC
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Strujni modul

Pribor

Modul za struju i medije tip modula DE250V/2	928470 DE250V/2
Modul za struju i medije tip modula 0/2	928470 0/2
Modul za struju i medije tip modula 0/1	928470 0/1
Medijski modul za potporne stupove tip modula CUT/OUT	928460 CUT/OUT