

Garant**Potporni stupovi, visina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928010 200
GTIN	4062406112226
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Od čvrstog čeličnog lima. Radna površina bez prepreka, obzirom da se montaža izvodi bez spojne ploče. Prorezi za vješanje s rasterom 50 mm na prednjoj strani, te navojne čahure na prednjoj i unutarnjoj strani za prihvat dodatnih modula poput perforiranih ploča, polica itd. Potporni stup s bočnim otvorima za provođenje kablova. Isporuka se odvija u parovima.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Prikladno samo za vodilice za medije, police i Multifix. Nije moguća ugradnja medijskog modula br. 928460.

Nije moguć prihvat nosača potpornih stupova s poprečnom pregradom i poprečnih pregrada.

Tehnički opis

Težina	1,2 kg
širina	40 mm
Dubina	100 mm

maksimalna nosivost	50 kg
Visina	200 mm
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Stup nosača

Pribor

Multifix s Easyfix magnetnim spojnicama Prikladno za tipove 1500	928206 1500
Polica s čeličnim lukom Prikladno za tipove 1000	928145 1000
Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 1000/9	928235 1000/9
Police za odlaganje od čeličnog lima 200 mm dubine Prikladno za tipove 2000	928130 2000
Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 1500/9	928235 1500/9
Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 2000/13	928235 2000/13
Multifix Prikladno za tipove 1000	928201 1000
Multifix Prikladno za tipove 2000	928201 2000
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1500/AA1	928230 1500/AA1
Police za odlaganje od čeličnog lima 300 mm dubine Prikladno za tipove 2000	928131 2000
Vodilica za medijeza individualno opremanje Prikladno za tipove 1500	928441 1500
Multifix s Easyfix magnetnim spojnicama Prikladno za tipove 1000	928206 1000
Police za odlaganje od čeličnog lima 300 mm dubine Prikladno za tipove 1000	928131 1000
Okretni nosač broj zglobova 1	928170 1
	928131 1500

Police za odlaganje od čeličnog lima 300 mm dubine
Prikladno za tipove 1500

Vodilica za medijes 2 utičnice 250V Prikladno za tipove
2000

928442 2000

Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 2000/AA1

928230 2000/AA1

Vodilica za medijes 4 utičnice 250V Prikladno za tipove
1500

928443 1500

Držač crtežas organizacijskim magnetima Prikladno za
tipove 1000

928211 1000

Vodilica za medijes 4 utičnice 250V Prikladno za tipove
2000

928443 2000

Držač crtežas organizacijskim magnetima Prikladno za
tipove 2000

928211 2000

Vodilica za medijes 4 utičnice 250 V + uključivanje /
isključivanje Prikladno za tipove 1000

928444 1000

Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1500/AB1

928230 1500/AB1

Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 1500/14

928235 1500/14

Okretni nosač broj zglobova 2

928170 2

Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AB1

928230 1000/AB1

Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 2000/19

928235 2000/19

Polica s čeličnim lukom Prikladno za tipove 2000

928145 2000

Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 2000/AB1

928230 2000/AB1

Police za odlaganje od čeličnog lima 200 mm dubine
Prikladno za tipove 1000

928130 1000

Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AA1

928230 1000/AA1

Vodilica za medijes 2 utičnice 250V Prikladno za tipove
1000

928442 1000

Vodilica za medijeza individualno opremanje Prikladno za
tipove 1000

928441 1000

Držač crtežas organizacijskim magnetima Prikladno za
tipove 1500

928211 1500

Police za odlaganje od čeličnog lima 200 mm dubine
Prikladno za tipove 1500

928130 1500

Vodilica za medijeza individualno opremanje Prikladno za tipove 2000	928441 2000
Vodilica za medijes 4 utičnice 250 V + uključivanje / isključivanje Prikladno za tipove 2000	928444 2000
Multifix s Easyfix magnetnim spojnicama Prikladno za tipove 2000	928206 2000
Multifix spremnik duljina mm / broj spremnika 1000/6	928235 1000/6
Multifix Prikladno za tipove 1500	928201 1500
Polica s čeličnim lukom Prikladno za tipove 1500	928145 1500
Vodilica za medijes 4 utičnice 250V Prikladno za tipove 1000	928443 1000
Vodilica za medijes 2 utičnice 250V Prikladno za tipove 1500	928442 1500
Vodilica za medijes 4 utičnice 250 V + uključivanje / isključivanje Prikladno za tipove 1500	928444 1500
LED bočna rasvjetna jedinica Prihvat snaga 15 W	928620 15