



Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 29-dijelni, tip: P



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	634120 P
GTIN	4013288173867
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M12 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M10.

Za Phillips i Pozidriv vijke s navojem M2 - M6 i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3,5 - M8.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Sadržaj:

S provlačnim četverokutom br. 635290.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ šesterokutni: 9 kom.

vel. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Šesterokutni bitovi: 5 kom. br. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8

BITOVI za Phillips: 3 kom. br. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Pozidriv bitovi: 2 kom. br. 675320 vel. 1/25; 2/25

BITOVI za Torx®: 6 kom. br. 675340 vel. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. 200 mm

Wobble produžetak: 1 kom. 76 mm

Spojница s brzoizmjenjivom glavom: 1 kom. 3/8 cola četverokut – 1/4 cola šesterokut, prihvat za bitove

Račna (vel. P): 1 kom. br. 635290 s provodnim četverokutnikom

Račna (vel. S): 1 kom. br. 635295 s preklopnom –račnom

Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem

Tehnički opis

Profil progona	Pozidriv
Profil progona	6-kutni
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	6-kutni-prihvat
Izlazni Četverokut	3/8 col
Broj dijelova	29
Dimenzije širine ključa	metrički
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	8-19 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-8 mm
Oznaka proizvođača	8100 SB 7
Pakiranje	Tekstilna torba, sa čičkom
Duljina	262 mm
širina	120 mm
Visina	57 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 5 mm	675240 5
Phillips bit 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675310 2/25
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3Profil Hex-plus 6-kut 6 mm	675240 6
Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Metal“ s prolaznim četverokutom, 3/8 cola s izbacivačem	635290
	675320 2/25

Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 2/25 mm

Phillips bit 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675310 1/25
---	-------------

Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX20	675340 TX20
--	-------------

Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX25	675340 TX25
--	-------------

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 3 mm	675240 3
--	----------

Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX15	675340 TX15
--	-------------

Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675320 1/25
--	-------------

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 4 mm	675240 4
--	----------

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 8 mm	675240 8
--	----------

Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX40	675340 TX40
--	-------------

Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX27	675340 TX27
--	-------------

Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX30	675340 TX30
--	-------------

Phillips bit 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675310 3/25
---	-------------