

**Garant****Vodilica za medije s 4 utičnice 250 V + uključivanje / isključivanje, Prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928444 1500
GTIN	4062406116255
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Opremljen s 2 modula br. 928470 vel. DE250V/2 i modulom br. 928470 vel. ON/OFF1, prekidač za uključivanje / isključivanje za rasvjetnu jedinicu.

Od čeličnog lima u **modularnoj izvedbi**. Sve energetske komponente s **kabelom i utičnim spojem**. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.

Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.

**Električna predinstalacija s industrijskim sustavom provjere (vrijedi samo za vodilice za medije):**

1 × blok razdjelnika br. 928492 s 5-polnom on-off linijom i 5 3-polna utora,

Uključuje 1 × konektor 5-polni br. 928490 vel. 5 za napajanje.

**Opis:****Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.**
- **Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.**
- **Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.**
- **Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Klasa zaštite 1**
- **Klasa zaštite IP 20.**

**Odgovara:**

Potporni stupovi br. 928010, kutni potporni stup br. 928030. Montaža **vješanjem**.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!

## Tehnički opis

Ugradbena visina	160 mm
Težina	7 kg
Jedinica podjele	13E
prikladno za tipove	1500
širina	1420 mm
Područje podešavanja dubine	60 mm
Nazivni napon	250 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Broj utičnica tipa F	4
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Tip utičnice	F
Vrsta struje	AC
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Strujni modul

## Pribor

Modul za struju i medije tip modula ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Modul za struju i medije tip modula DE250V/2	928470 DE250V/2
Modul za struju i medije tip modula 0/2	928470 0/2
Modul za struju i medije tip modula 0/1	928470 0/1
Blok razdjelnika broj polova / broj izlaza 3/5	928492 3/5
Medijski modul za potporne stupove tip modula CUT/OUT	928460 CUT/OUT

## List s podacima

Produžni kabel za Wieland modularni sustav tip 3

923424 3