



## Kompaktni uređaj za mjerenje duljine, Tip: 1200



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434707 1200
GTIN	4059192054687
Razred artikla	43A

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktno kućište s TFT ekranom u boji, visoke rezolucije i bogatog kontrasta. Priključak za 1 induktivni senzor. Moguć bezstupanjski nagib ekrana radi postizanja optimalnog kuta gledanja. Smjer mjerenja je promjenljiv. Moguće napajanje preko kabela ili akumulatora.

#### Funkcija:

- **Dinamične funkcije mjerenja: maks, min, maks-min.**
- **Centriranje prikaza na sredinu granica tolerancije.**
- **Izbornik zaštićen lozinkom.**

#### Upotreba:

Kao prikaz za induktivni senzor s Mahr kompatibilnošću za jednostavne mjerne zadatke (+ A, – A). Idealno za stacionarnu i mobilnu primjenu u radionicama i proizvodnim pogonima.

#### Dio isporuke:

Uključujući upute za korištenje, AC adapter (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498938.

Prihvat: USB sučelje

Mjerno područje:  $\pm 3$  do  $\pm 5000 \mu\text{m}$

Podesiva skala: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500  $\mu\text{m}$

maksimalna rezolucija: 0,1  $\mu\text{m}$

Duljina: 150 mm

širina: 130 mm  
Visina: 170 mm

## Tehnički opis

Duljina	150 mm
širina	130 mm
maksimalna rezolucija	0,1 µm
Visina	170 mm
Težina	1 kg
Podesiva skala	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Mjerno područje	±3 do ±5000 µm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB sučelje
Vrsta proizvoda	Uređaj s indikatorom mjernih vrijednosti

## Pribor

Induktivno ticalo za mjerenje duljine, utično Tip 1300TA	434750 1300TA
Induktivno ticalo za mjerenje duljine, utično Tip 1300MA	434750 1300MA
Digitalni mjerni senzori za mjerenje duljine, radijalni USB Tip GT62	434797 GT62
Priključni kabel Tip D2	498938 D2
Priključni kabel Tip USB2	498938 USB2
Induktivno ticalo za mjerenje duljine Tip 2004M	434760 2004M
Priključni kabel Tip R2	498938 R2

Induktivno ticalo za mjerenje duljine Tip 2004T	434760 2004T
Digitalni mjerni senzori za mjerenje duljine, aksijalni USB Tip GT61	434795 GT61