



Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 35-dijelni



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630335
GTIN	4000896178513
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M3 – M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M8.

Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6, vijke s prorezom s navojem M3 - M5 i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M8.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ šesterokutni.: 10 kom. vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 5 kom. vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bitovi, C 6,3, za unutarnji Torx® sa zatikom: 7 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bitovi, C 6,3, za Phillips: 3 kom. vel. 1; 2; 3

Bitovi, C 6,3, za Pozidriv: 3 kom. vel. 1; 2; 3

Bitovi, C 6,3, za vijak s prorezom: 3 kom. vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Držač za bitove: 1 kom. četverokutni uložak 1/4 cola – prihvat za bit 1/4 cola

Produžeci: 2 kom., vel. 55 i 101,5 mm

Račna: 1 kom.

Pohrana u: Plastična kutija s postoljem / ladica za odlaganje

Tehnički opis

Profil progona	6-kutni-prihvat
Profil progona	6-kutni
Profil progona	Pozidriv
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke s rupom
Profil progona	Schlitz
Profil progona	odvijač za Phillips
Broj dijelova	35
Izlazni četverokut	1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	5,5-14 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-7 mm
Pakiranje	Plastična kutija s postoljem / ladica za odlaganje
Duljina	180 mm
širina	150 mm
Visina	54 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ