

Garant GRIDLINE

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg, 26×24G, Prednja visina ladice: 125mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 931168 125 |
| GTIN | 4062406132088 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Nosivost 200 kg.

Odgovara:

Korpus ormara za alat 30×28G br. 931155.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

| | |
|---|------------|
| Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni |
| Korisna površina ladice u G | 26×24 |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 200 kg |
| Težina | 15 kg |

| | |
|---|--|
| Visina fronte | 125 mm |
| Korisna visina | 100 mm |
| Korisna dubina u G | 24 |
| Korisna širina u G | 26 |
| Područje primjene | Montažna kolica |
| Korisna širina | 650 mm |
| Korisna dubina | 600 mm |
| sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica | da |
| Debljina materijala | 1,2 mm |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 26×24G |
| Vrsta proizvoda | Ladica |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Završne kapice za ručke 20 komada tip 10 | 951025 10 |
| PVC poklopac za set ručki 10 komada korisna širina ladice u G 26 | 951032 26 |
| Set traka za označavanje 10-dijelni korisna širina ladice u G 26 | 951030 26 |
| Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 26 | 951020 26 |