

Garant GRIDLINE

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 75 kg, 46×24G, Prednja visina ladice: 100mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 931454 100 |
| GTIN | 4062406132408 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminijske sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 50 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).

Sa **sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.

Nosivost 75 kg.

Odgovara:

Korpus ormara za alat 50×28G br. 931435.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Mogu se upotrebljavati samo GridLine ugradne pregrade širine 2G, 4G, 6G, 8G, 10G te 12 G.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|--------|
| Korisna površina ladice u G | 46×24 |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg |
| Korisna visina | 75 mm |
| Visina fronte | 100 mm |

| | |
|---|--|
| Težina | 20 kg |
| Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni |
| Korisna širina u G | 46 |
| Korisna dubina u G | 24 |
| Područje primjene | Montažna kolica |
| Korisna dubina | 600 mm |
| Korisna širina | 1150 mm |
| sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica | da |
| Debljina materijala | 1,2 mm |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 46×24G |
| Vrsta proizvoda | Ladica |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Završne kapice za ručke 20 komada tip 10 | 951025 10 |
| Pojedinačno otključavanje ladica jednom rukom korisna širina ladice u G 46 | 951020 46 |
| PVC poklopac za set ručki 10 komada korisna širina ladice u G 46 | 951032 46 |
| Set traka za označavanje 10-dijelni korisna širina ladice u G 46 | 951030 46 |