

PRYOR

Garnitura udarnih žigova, 10 dijelova Normalni natpis 0 – 9, visina natpisa: 3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085405 3
GTIN	5022044000186
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

Visokoučinkoviti precizni žig, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

Normalni natpis; to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.

Upotreba:

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm²**.

Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, npr. br. 085411 vel. 3/1.

Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

Tehnički opis

Debljina drška	6,35
----------------	------

Ograničenje dubine	da
ukupna duljina	63,5 mm
Visina natpisa	3 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

Pribor

Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 3/3	085411 3/3
Držać za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 3/9	085411 3/9
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 3/0	085411 3/0
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 3/7	085411 3/7
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 3/6	085411 3/6
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 3/5	085411 3/5
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 3/2	085411 3/2
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 3/1	085411 3/1
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 3/4	085411 3/4
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 3/8	085411 3/8