



Asortiman perforiranih pila od bimetala Power Change Plus, tip: 19-83



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	589810 19-83
GTIN	3165140949590
Razred artikla	54B

Opis

Izvedba:

Asortiman krunskih pila od bimetala sa sustavom Power Change Plus uobičajenih promjera. Uključujući šesterokutnu prihvatnu dršku i HSS svrdla za centriranje u plastičnom kovčegu.

Tehnički opis

Broj centrirajućeg svrdla	2
Broj dijelova	9
Ø krunske pile	19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Broj prihvatnih drški	1
Serijski broj	Power Change Plus
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila

Pribor

Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 105 mm	589790 105
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 121 mm	589790 121
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 152 mm	589790 152
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 16 mm	589790 16
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 19 mm	589790 19
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 20 mm	589790 20
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 22 mm	589790 22
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 25 mm	589790 25
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 29 mm	589790 29
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 32 mm	589790 32
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 35 mm	589790 35
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 38 mm	589790 38
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 40 mm	589790 40
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 44 mm	589790 44
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 51 mm	589790 51
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 54 mm	589790 54
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 60 mm	589790 60
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 65 mm	589790 65
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 68 mm	589790 68
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 76 mm	589790 76
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 83 mm	589790 83
Krunska pila bimetalPower Change Plus Promjer 92 mm	589790 92
Prihvatna drškaŠesterokut Power Change Plus prikladno za Ø krunske pile 14-152 mm	589795 14-152
Centrirajuće svrdloPower Change Plus tip HSS-CO	589800 HSS-CO