

## PRYOR

Garnitura udarnih žigova, 10 dijelova Normalni natpis 0 – 9, visina natpisa: 4mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085405 4
GTIN	5022044000230
Razred artikla	08W

### Opis

#### Izvedba:

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboľšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

**Visokoučinkoviti precizni žig**, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

**Normalni natpis**; to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.

#### Upotreba:

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, npr. br. 085411 vel. 3/1.

Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

#### Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

### Tehnički opis

Ograničenje dubine	da
--------------------	----

Debljina drška	9,5
Visina natpisa	4 mm
ukupna duljina	70 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

## Pribor

Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 4/4	085411 4/4
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 4/6	085411 4/6
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 4/0	085411 4/0
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 4/9	085411 4/9
Držać za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 4/7	085411 4/7
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 4/8	085411 4/8
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 4/3	085411 4/3
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 4/2	085411 4/2
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 4/5	085411 4/5
Udarni žigovi BROJ, pojedinačninormalan font 0 – 9 Visina fonta (mm) / znakovi 4/1	085411 4/1