

**uvex****Zaštitna kaciga uvex pheos E-WR, boja: WHITE**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097808 WHITE
GTIN	4031101523668
Razred artikla	04U

## Opis

### Izvedba:

**Lagana zaštitna kaciga sportskog dizajna** sa zatvorenom školjkom (bez ventilacije) za upotrebu u području za električare **do 1000 V AC**. Sustav adaptera omogućava kombinaciju s vizirima, štitnicima za uši i svjetiljkama za kacige. Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM). Otporna na hladnoću do -30 °C.

- **Remen u 6 točaka**
- **Prihvat Euro-Slot od 30mm**
- **PU znojnik**
- **Spušteni dio za potiljak**
- **S okretnim zatvaračem**

### Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

### Specifikacija:

Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) otporna na hladnoću do -30 °C.

Svojstva kacige: Zaštita od prskanja tekućeg metala

Materijal kacige: HDPE

Podšavanje širine: Okretni zatvarač

Veličina: 52 - 61 cm

Težina: 401 g

## Tehnički opis

Mogućnost pričvršćivanja svjetiljke na čelo	da
Težina	401 g
Kvačice za pričvršćivanje dijelova	da
Boja	WHITE
vješanje tekstila u 6 točaka	da
Dozvola do V	1000 V AC
Postojanost na hladnoću	do -30 °C
Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Veličina	52 - 61 cm
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do -30 °C
Svojstva kacige	Električna izolacija
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Materijal kacige	HDPE
Standard	DIN EN 50365
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

## Pribor

Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X2	097756 X2
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 1	097753 1
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 3	097753 3
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X5	097756 X5
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 2	097753 2
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X4	097756 X4
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X3	097756 X3
Štitnici za uši Peltor™ X serija izvedba kacige tip X1	097756 X1