

**Garant****Tool24 PickOne – Master sustav DE, ukupan broj pretinaca: 448****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	979201 448
GTIN	4062406134105
Razred artikla	9SA

**Opis****Izvedba:**

Sustav izdavanja robe s inovativnim sustavom bubnja koji jamči sigurno pojedinačno izdavanje svakog artikla. Brzo uzimanje robe u kratko vrijeme, pretinci koji se sami otvaraju i optički signal na ispravnom pretincu. Bublja sustava Tool24 PickOne dostupan je s 4 različite veličine pretinca u standardnoj konfiguraciji i posebno je dizajniran za industrijsku upotrebu s nosivošću od preko 1000 kg. Fleksibilan položaj ekrana zahvaljujući dvostruko perforiranoj stijenci.

Glavni sustav može se prema potrebi proširiti dodatnim sustavima proširenja i kombinirati sa svim varijantama hardvera Tool24.

Ovaj je artikl kompatibilan sa softverskim rješenjima Hoffmann Group Connected. 4 varijante polica, idealne za izdavanje artikala različitih veličina i mijenjanje portfelja izdanja.

**Prednost:****Hoffmann Group Connected**

S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.

**Dio isporuke:**

Zaslon osjetljiv na dodir od 22 cola, skener barkoda; računalo uključuje osnovni softverski paket Basic.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, fronte antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Bubanj sustava Tool24 PickOne moguće je jednom konfigurirati s 4 različite veličine pretinaca prema portfelju izdavanja artikala, individualno za svakog kupca. Pitajte svog stručnog savjetnika.

Podaci o težini bez PC-a i zaslona.

**Tehnički opis**

Širina	1080 mm
Broj pretinaca A	320
Visina	2000 mm
Broj pretinaca D	32
Težina	275 kg
Broj pretinaca C	64
Broj pretinaca B	32
Dubina	875 mm
Nosivost po pretincu	2 kg
Seriya	Tool24 PickOne
Seriya	Hoffmann Group Connected
Seriya	Tool24 PickOne
Prihvat	Hoffmann Group Connected
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Sustav izdavanja robe