



Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije, Tip: GSR1860C



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070246 GSR1860C
GTIN	
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.**
- **Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Moguće dodatno opremanje modulom **Connectivity**.

Prednost:

Electronic Motor Protection.

Standard:

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.**
- **Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Dio isporuke:

Akumulatorski udarni odvijač Cordless Concept **bez baterije**, bez punjača i s koferom L-BOXX.

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863– 073867.

Tehnički opis

Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1900 min ⁻¹
Broj sadržanih baterija	0
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 600 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	GSR 18V-60C
tipična uporaba	Strong
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
maskimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maskimalan mekani okretni moment	31 Nm
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Težina	1,8 kg
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	38 mm
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	Motor bez četkica, s mekom drškom, bez baterije, u L-Boxxu

Pribor

Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV

073866 1880CV

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora
B18 V

073854 B18