

**Akumulatorska sabljasta pila bez baterije, tip: GSA1832-0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

Dvostupanjsko podešavanje brzine za različite materijale.

Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja i osigurava dugi vijek trajanja.

Uređaj s ergonomskom mekanom ručkom za držanje.

**Dio isporuke:**

Akumulatorska sabljasta pila bez baterija, bez brzog punjača.

**Napomena:**

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 – 073859.

Listove sabljaste pile naći ćete pod br. 588600.

**Tehnički opis**

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Napon baterije	18 V
Oznaka proizvođača	GSA 18 V-32
Broj okretaja	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Posebnost	SDS
Duljina hoda	32 mm
Pakiranje	Transportni kovčeg
Težina	3,5 kg
maksimalne vibracije prema EN	10 m/s <sup>2</sup>

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	0
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Pila

## Pribor

Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073856 C18
Set listova sabljaste pile oznaka 922EF	588600 922EF
Set listova sabljaste pile oznaka 922EHM	588600 922EHM
Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073851 B18
Set listova sabljaste pile oznaka 1122EF	588600 1122EF
Set listova sabljaste pile oznaka 1122BF	588600 1122BF
Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073853 B18
Uređaj za punjenje akum. jedinica tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Garnitura aku punjača ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073863 C18
Set listova sabljaste pile oznaka 922BF	588600 922BF
Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073854 B18
Uređaj za punjenje akum. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV
Set listova sabljaste pile oznaka 1155CHM	588600 1155CHM
Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073857 C18
Garnitura aku punjača ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073865 C18
Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073858 C18

Garnitura aku punjača ProCore tip akumulatora, napon  
akumulatora C18 V

---

073867 C18