

Garant**Tool24 Smartline - sustav ormara uključuje pregradni materijal, tip: S11M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	979001 S11M
GTIN	4062406133801
Razred artikla	9SA

Opis**Izvedba:**

Fleksibilan sustav izdavanja robe za skladištenje, izdavanje i upravljanje alatima za strojnu obradu i montažu, proizvode za zaštitu na radu i cijeli niz potrošnog materijala. Glavni sustav može se proširiti i kombinirati s dodatnim sustavima proširenja bilo koje varijante hardvera Tool24. Putem individualno naručivih softverskih paketa sustave je moguće točno prilagoditi potrebama.

Korpus i ladice od čeličnog lima debljine 1 mm. Podnožje ručnog viličara 1,75 mm od čeličnog lima. Polica od bambusa. Ovaj je artikl kompatibilan sa softverskim rješenjima Hoffmann Group Connected.

Prednost:**Hoffmann Group Connected**

S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.

Upotreba:

Automatski sustav izdavanja robe za skladištenje i upravljanje alatom i C artiklima.

Sadržaj:

Razdjelnici: 10x br. 960310 vel. 4+18; 1x br. 960330 vel. 3+14

Plasman:

Broj ladica x visina prednje strane ladice: 1 ladice tehnike

10×75 mm; 1×150 mm

Dio isporuke:

Master sustav: ormar za izdavanje robe s 11 ladica 36×36 E, zaslon osjetljiv na dodir, skener barkoda, računalo, uključuje paket softvera BASIC i pregrade.

Dio isporuke:

Zaslon osjetljiv na dodir od 22 cola, skener barkoda; računalo uključujući osnovni softverski paket BASIC

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Tip	Osnovni master ormar komplet
Podjela unutar jedne ladice	36×36 E
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Dubina	750 mm
Težina	249 kg
Korisna širina ladica	612 mm
Skladišna površina	4 m ²
Korisna dubina ladica	612 mm
Broj ladica	11
širina	717 mm
Visina	1390 mm
Serija	Tool24 Smartline
Serija	Hoffmann Group Connected
Serija	Tool24 Smartline
Prihvat	Hoffmann Group Connected
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Sustav izdavanja robe

