

Garant**Tool24 Locker – sustav proširenja, tip: 450/10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	979320 450/10
GTIN	4062406134792
Razred artikla	9SA

Opis**Izvedba:**

Sustav izdavanja robe s pretincima različitih veličina za garanciju sigurnog i potpunog dokumentiranja izdavanja robe. Veličine pretinaca omogućuju skladištenje većih artikala i pripremljeni su za punjenje baterija. Serijsko LED unutarnje osvjetljenje olakšava ne samo prepoznavanje pretinaca koji se otvaraju automatski u tamnom okruženju već i samo izdavanje robe. LED traka duž pretinaca pomaže kod izdavanja robe.

Obostrano ugrađene perforirane stijenke omogućuju fleksibilno postavljanje zaslona osjetljivog na dodir kod varijanti Master. Također se mogu postaviti Easyfix kuke i držači kao i svi ostali dijelovi pribora za perforirane stijenke iz našeg kataloga.

Glavni sustav može se proširiti i kombinirati s dodatnim sustavima proširenja bilo koje varijante hardvera Tool24. Sustav pojedinačnog izdavanja za skladištenje većih artikala u pretincima s visinom od 460 mm i širinom te dubinom od 450 mm.

Upotreba:

Automatski sustav pojedinačnog izdavanja za skladištenje i upravljanje i krupnim artiklima, kao npr. veća osobna zaštitna oprema, električni i ručni alati ili naši plastični sistemski kovčezi L-BOXX®.

Plasman:

Broj pretinaca × visina u mm: 8 × 300; 2 × 460

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, fronte antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Svi su pretinci pripremljeni za provedbu priključka struje preko kablskih kanala. Priključak pojedinačnih uređaja za punjenje treba provesti kupac. Podaci o težini u tehničkim podacima odnose se na ormare sustava proširenja, tj. bez računala i ekrana.

Opcija pretinaca s prozorčićem, individualne boje i dimenzije (veličine pretinaca, širine i dubine ormara).

Obratite se svom stručnom savjetniku!

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Visina	1965 mm
širina	1100 mm
Težina	210 kg
Za korisnu dubinu	450 mm
Broj pretinaca	10
Nosivost po pretincu	25 kg
Korisna visina pretinca (1)	300 mm
Korisna visina pretinca (2)	460 mm
Korisna širina pretinca	450 mm
Seriya	Tool24 Locker
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Sustav izdavanja robe