


**Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj alata: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	952505 20
GTIN	4062406153069
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

**Dio isporuke:**

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952505: 1 kom.

HOLEX Viličasto-okasti ključ br. 613950 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: po 1 kom.

**Tehnički opis**

Broj alata	20
Dubina	500 mm
Širina u G	10
Dubina u G	20
širina	250 mm
Izvedba	s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi)
Težina	2,587 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm

Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×20
najmanja prikladna visina prednje strane ladice	100 mm
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952505	952001 952505
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 22 mm	613950 22
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 24 mm	613950 24
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 9 mm	613950 9
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 11 mm	613950 11
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 6 mm	613950 6
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613950 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 12 mm	613950 12
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613950 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613950 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 27 mm	613950 27
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613950 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 15 mm	613950 15
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613950 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613950 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 20 mm	613950 20
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613950 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 14 mm	613950 14
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613950 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 21 mm	613950 21
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613950 8