

Garant**Garnitura dvostranih okastih ključeva, koljenastih, broj alata: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	952525 11
GTIN	4062406153182
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952525: 1 kom.

GARANT dvostrani okasti ključevi, koljenasti br. 615600 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×30: po 1 kom.

Tehnički opis

Broj alata	11
Dubina u G	24
Širina u G	10
Dubina	600 mm
širina	250 mm
Težina	2,929 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×24
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	615700 14X15
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615700 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 27X30 mm	615700 27X30
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952525	952001 952525
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 21X23 mm	615700 21X23
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm	615600 16X17
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X19 mm	615600 18X19
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	615600 6X7
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	615600 14X15
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 21X23 mm	615600 21X23
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615600 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615000 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 20X22 mm	615600 20X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615600 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615000 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615600 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 27X30 mm	615600 27X30
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 24X26 mm	615600 24X26