

**Garant****Garnitura dvostranih okastih ključeva, koljenastih, broj alata: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	952443 8
GTIN	4062406154387
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

**Dio isporuke:**

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952443: 1 kom.

GARANT dvostrani okasti ključevi, koljenasti br. 615600 vel. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x17; 16x18; 19x22; 24x27: po 1 kom.

**Tehnički opis**

Broj alata	8
Dubina u G	20
Širina u G	8
širina	200 mm
Dubina	500 mm
Težina	1,702 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x20
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

**Pribor**

Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X17 mm	615700 14X17
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X18 mm	615700 16X18
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952443	952001 952443
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 19X22 mm	615700 19X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615700 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 24X27 mm	615000 24X27
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615000 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	615600 6X7
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615600 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 19X22 mm	615600 19X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615000 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 24X27 mm	615600 24X27
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X18 mm	615600 16X18
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X17 mm	615600 14X17
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X18 mm	615950 16X18
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615600 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615600 10X11