

Garant**Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola, broj alata: 28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	953624 28
GTIN	4062406155629
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953624: 1 kom.

GARANT Račna br. 632025 vel. 1/4: 1 kom.

Produžetak GARANT br. 632429 vel. 100; 150: po 1 kom.

Ručka odvijača GARANT br. 632829 vel. 146: 1 kom.

T ručica GARANT br. 633029 vel. 116: 1 kom.

Kardanski zglob GARANT br. 633529 vel. 1/4: 1 kom.

GARANT 6-kutni odvijač, komplet, br. 627132 vel. 9: 1 kom.

6-kutni nastavak GARANT br. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 kom.

Tehnički opis

Dubina u G	16
Dubina	400 mm
širina	150 mm
Broj alata	28
Težina	1,025 kg
Širina u G	6

Izvedba	s nasadnim ključem
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	6×16
Izlazni Četverokut	1/4 col
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 7 mm	631029 7
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 100 mm	632429 100
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 12 mm	631029 12
Garnitura 6-kutnih odvijača sa zadržnom kuglicomkromirani broj odvijača 9	627132 9
Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 146 mm	632829 146
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 10 mm	631029 10
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 6 mm	631029 6
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953624	952001 953624
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 3,5 mm	631029 3,5
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632429 150
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4 mm	631029 4
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 11 mm	631029 11
T ručka, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm	633029 116
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 9 mm	631029 9
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633529 1/4
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip 1/4	632025 1/4
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5,5 mm	631029 5,5
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 8 mm	631029 8
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4,5 mm	631029 4,5

6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5 mm	631029 5
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 13 mm	631029 13