

Garant**Garnitura nasadnih ključeva, 3/8 cola, broj alata: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	953690 13
GTIN	4062406155681
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953690: 1 kom.

GARANT račna br. 635025 vel. 3/8: 1 kom.

Produžetak br. GARANT 635429 vel. 125: 1 kom.

GARANT kardanski zglob br. 636229 vel. 3/8: 1 kom.

6-kutni nastavak GARANT br. 637125 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.

Tehnički opis

Težina	0,763 kg
širina	200 mm
Dubina u G	8
Širina u G	8

Broj alata	13
Dubina	200 mm
Izvedba	s nasadnim ključem
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×8
Izlazni Četverokut	3/8 col
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 11 mm	637125 11
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 12 mm	637125 12
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 16 mm	637125 16
Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem tip 3/8	635025 3/8
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 19 mm	637125 19
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 15 mm	637125 15
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 14 mm	637125 14
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 17 mm	637125 17
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 125 mm	635429 125
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953690	952001 953690
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 18 mm	637125 18
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636229 3/8
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 10 mm	637125 10
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 13 mm	637125 13