

Garnitura električarskih odvijača, potpuno izolirani, broj alata: 12**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	954585 12
GTIN	2050002004351
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 br. 954585: 1 kom.

WERA ravni odvijač br. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 kom.

Ispitivač napona br. 665050 vel. 3: 1 kom.

Odvijač WERA za Phillips br. 668600 vel. 1; 2: po 1 kom.

Kombinirana potpuno izolirana kliješta GARANT br. 701710 vel. 180: 1 kom.

Potpuno izolirana telefonska kliješta GARANT, ravna br. 713310 vel. 200: 1 kom.

Potpuno izolirana kliješta za rezanje GARANT br. 725310 vel. 160: 1 kom.

Nož za skidanje izolacije br. 728010 vel. 8 – 28: 1 kom.

GARANT kliješta za skidanje izolacije br. 728613 vel. 6: 1 kom.

Tehnički opis

širina	250 mm
Širina u G	10
Dubina u G	24
Broj alata	12
Dubina	600 mm

Broj alata	12
Izvedba	s asortimanom alata
Težina	1,614 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×24
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 2,5 mm	663100 2,5
Kombinirana kliješta od vanadija, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 180 mm	701710 180
Plosnato-oblakliješta ravnaVDE-izolirano ukupna duljina 200 mm	713310 200
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm	663100 5,5
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm	663100 4
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954585	952001 954585
Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 1	668600 1
Kliješta za skidanje izolacije za presjek vodova 6 mm ²	728613 6
Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električarepotpuno izolirano veličina 2	668600 2
Kliješta za rezanje kabela, kromiranaVDE-izolirano ukupna duljina 160 mm	725310 160
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm	663100 3,5
Jednopolni ispitivač faze širina oštrice 3 mm	665050 3
	728010 8-28

Nož za skidanje izolacije s kukastim sječivom za kabel Ø
8-28 mm
