


Garant**Garnitura nasadnih ključeva 3/8 cola, broj alata: 24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	953707 24
GTIN	4062406157128
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica **20 G × 16 G**, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).

Pjene veličine 10 G × 8 G prikladne su za shadowboards br. 923210 vel. 250 (2 pjene po shadowboardu).

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953707: 1 kom.

6-kutni nastavak GARANT br. 637125 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.

GARANT Set 6-kutnih odvijača br. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 kom.

GARANT račna, prespojiva, br. 635025 vel. 3/8: 1 kom.

Produžetak GARANT br. 635429 vel. 75; 125: po 1 kom.

T ručica GARANT br. 635729 vel. 200: 1 kom.

Kardanski zglob GARANT br. 636229 vel. 3/8: 1 kom.

Tehnički opis

Širina u G	8
Težina	1,318 kg
Dubina	250 mm
Broj alata	24
Dubina u G	10
širina	200 mm
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×10
Izlazni Četverokut	3/8 col
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 3 mm	637629 3
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 14 mm	637125 14
Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem tip 3/8	635025 3/8
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 15 mm	637125 15
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 13 mm	637125 13
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 11 mm	637125 11
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636229 3/8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 6 mm	637629 6
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 19 mm	637125 19
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 16 mm	637125 16
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 8 mm	637125 8
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 9 mm	637125 9
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 4 mm	637629 4

Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635429 75
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 10 mm	637125 10
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 12 mm	637125 12
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 7 mm	637125 7
T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 200 mm	635729 200
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 17 mm	637125 17
6-kutni nastavci 3/8 colaSurface Drive širina ključa 18 mm	637125 18
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 7 mm	637629 7
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953707	952001 953707
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 125 mm	635429 125
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 5 mm	637629 5
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 10 mm	637629 10
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola Širina ključa 8 mm	637629 8