

Garant**Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola, broj alata: 30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	953747 30
GTIN	4062406157234
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica **20 G × 16 G**, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953747: 1 kom.

GARANT 6-kutni nastavak br. 642325 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kom.

6-kutni nastavak za odvijač GARANT br. 643229 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

GARANT račna, prespojiva, br. 640025 vel. 1/2: 1 kom.

Produžetak GARANT br. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 kom.

T ručica GARANT br. 641329 vel. 295: 1 kom.

GARANT kardanski zglob br. 641629 vel. 1/2: 1 kom.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Broj alata	30

Broj alata	30
Širina u G	8
Dubina u G	20
širina	200 mm
Težina	3,891 kg
Izvedba	s nasadnim ključem
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x20
Izlazni Četverokut	1/2 col
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 19 mm	642325 19
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 12 mm	643229 12
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm	643229 8
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641029 255
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm	641029 75
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip 1/2	640025 1/2
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641629 1/2
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 13 mm	642325 13
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641029 130
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 11 mm	642325 11
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 10 mm	642325 10
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 5 mm	643229 5
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 22 mm	642325 22
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 12 mm	642325 12
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 17 mm	642325 17
T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm	641329 295

6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 18 mm	642325 18
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953747	952001 953747
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 14 mm	642325 14
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 21 mm	642325 21
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm	643229 10
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 8 mm	642325 8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 4 mm	643229 4
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm	643229 6
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 27 mm	642325 27
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 15 mm	642325 15
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm	643229 14
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 30 mm	642325 30
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 16 mm	642325 16
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 24 mm	642325 24
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 32 mm	642325 32
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip	640025